

# Feuille de données du produit



Article N°: 2391 Servante pour bacs plastiques

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux amovibles avec mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 13 mm. Plateaux réglables au pas de 50 mm et inclinables de 15° et 30°. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau haut et intermédiaire : 80 kg. Livré sans bacs

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	250
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	820
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	610
<b>Hauteur plateaux (mm)</b>	251, 551, 851
<b>Charge par plateau (kg)</b>	80
<b>Longueur totale (mm)</b>	935
<b>Largeur totale (mm)</b>	666
<b>Hauteur totale (mm)</b>	1101
<b>Type de pneu</b>	TPE
<b>Roues (mm)</b>	125 x 32
<b>Poids (kg)</b>	48
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976023915