

Schäkel

geschweißte Form mit Schraubbolzen

Anwendung

Zur Aufnahme von Zugkräften beim Übergang von Seilen, Drahtseilen oder Ketten auf feste Bauteile.

Ausführung

- geschweißte Form
- hochfest
- mit Schraubbolzen
- kleinere Abmessungen

Vorteil

- leicht und handlich bei hoher Tragfähigkeit

Tragfähigkeit	1500 kg
Bügeldurchmesser	11 mm
Bolzendurchmesser	13 mm
Innenhöhe	43 mm
Öffnungsweite	19 mm
Außenbreite	41 mm
Innenbreite	29 mm
Oberfläche	Verzinkt

