



Product data sheet

Art nr.: B1335V Stoelensteekwagen

Transportmiddelen



Voor het transport van gestapelde stoelen. Gecombineerd met de steekwagen B1325V en draagarmen van stalen buis. De draarmen zijn met een klembevestiging aan de wagen te hangen, traploos in hoogte verstelbaar en zelfborgend. De steekwagen is altijd voor andere transporten inzetbaar. De draagarmen kan bij niet gebruik aan het frame gehangen worden. Voor de bevestiging gebruikt u het klittenband. Stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, alleen blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Wielen van massief rubber op kunststof velg, naaf met rollager. Draagarm lengte 500 mm; draagarm breedte 250 mm; draagvermogen 70 kg. Duits patent: 10 2004 034 195

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	300
Schepbreedte (mm)	320
Schepdiepte (mm)	250
Totale breedte (mm)	580
Totale diepte (mm)	884
Totale hoogte (mm)	1300
Wielen	Massief rubber
Wielmaat (mm)	260 x 56
Uitvoering	für Stühle
Wenk	Draagvermogen draagarmen: 70 kg
Gewicht (kg)	19
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976113357