

## Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form B, zylindrisch

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

---



### Beschreibung

**Werkstoff:**  
Einsatzstahl.


**Ausführung:**  
gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2).

**Hinweis:**  
Die Aufnahmebolzen erleichtern den Fügevorgang da sie fügegerecht gestaltet sind. In Verbindung mit den gehärteten Aufnahmebuchsen K1095 ermöglichen sie einen passgenauen, verschleißarmen und schnellen Werkstückwechsel.

Die Ausführungen D1 = 5 und D1 = 6 besitzen kein Innengewinde.

## Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form B, zylindrisch

### Zeichnungen



### Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Ausführung 1	D1	D2	H	H1	H2	G	R	T
K1094.205	B	kurze Ausführung	5	3	8	3	5	-	1,50	-
K1094.206	B	kurze Ausführung	6	4	10	4	6	-	1,80	-
K1094.208	B	kurze Ausführung	8	6	11,4	6	7,4	M2,5	2,5	5
K1094.210	B	kurze Ausführung	10	7	13,7	7	9,7	M2,5	3	5
K1094.212	B	kurze Ausführung	12	8	16	8	12	M3	3,5	6
K1094.216	B	kurze Ausführung	16	12	20	12	15	M4	5	8
K1094.220	B	kurze Ausführung	20	14	25,5	14	19,5	M5	6	10
K1094.305	B	lange Ausführung	5	3	10	3	5	-	1,50	-
K1094.306	B	lange Ausführung	6	4	12	4	6	-	1,80	-
K1094.308	B	lange Ausführung	8	6	17,4	6	7,4	M2,5	2,5	5
K1094.310	B	lange Ausführung	10	7	21,7	7	9,7	M2,5	3	5
K1094.312	B	lange Ausführung	12	8	24	8	12	M3	3,5	6
K1094.316	B	lange Ausführung	16	12	29	12	15	M4	5	8
K1094.320	B	lange Ausführung	20	14	35,5	14	19,5	M5	6	10

