

Termékinformációk

34 32 130

Precíziós-elektronikai markoló fogó

DIN ISO 9655



- A legfinomabb szerelési munkákhoz, pl. elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
- Simára köszörült megfogó felületek, finoman lekerekített élek
- Kb. 20%-kal kevesebb súly, mint a hagyományos elektronikai fogóknál
- Csavarozott csukló és gondosan gyártott csuklófelületek a teljes nyitási tartományban elérendő egyenletes, súrlódásmentes mozgás érdekében.
- Könnyű járású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitáshoz
- Ergonómiailag optimalizált markolatburkolatok
- Kerek, csúcsos pófák
- Golyóscsapágy-krómacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Általános

Cikkszám	34 32 130
EAN	4003773061496
Fogó	barnított
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	59 g
Méret	135 x 60 x 19 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

Műszaki jellemzők

Pofa hossza (B)	23,7 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6,5 mm
Csúcs szélessége (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,0 mm
Fejszélesség (A)	11,2 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

