

Productinformatie

44 10 J6

Borgveertang

Voor binnenringen in boringen

- Met ontgrendelbaar klemmechanisme
- Met verwisselbare punten uit veredeld staal
- Zwart poedergecoat
- DIN 5256 C; rechte punten
- Behuizing: gewalst staal, zeer bestendig
- Punten: speciaal gereedschapsstaal, oliegehard



Algemeen

| | |
|--------------------|---------------------|
| Artikel-nr. | 44 10 J6 |
| EAN | 4003773024927 |
| Tang | zwart poedergecoat |
| gewicht | 1.755 g |
| Afmetingen | 580 x 103 x 23 mm |
| REACH conformiteit | bevat SVHC |
| RoHS conformiteit | niet van toepassing |

Technische specificaties

| | |
|----------------------------|----------------|
| Capaciteit voor boorwijdte | Ø 252 – 400 mm |
| Punten (diameter) | Ø 4,5 mm |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen