

Productinformatie

64 02 115

Elektronica-voorsnijtang

DIN ISO 9654



- Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
- Doorgestoken precisiescharnier
- Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
- De polijsting of spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Bladen bijkomend laserverhard, bladhardheid minstens 56 HRC
- Voorsnijtang met klein facet
- Kogellager-chroomstaal, oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	64 02 115
EAN	4003773035343
Kop	spiegelgepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	70 g
Afmetingen	115 x 62 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9654
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 2,0 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 1,0 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 0,6 mm
Kopbreedte (A)	11 mm
Beklengte (B)	6 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	7,5 mm
Meslengte mm (C)	16 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

