

Termékinformációk

88 01 400

KNIPEX Alligator® XL

Cső- és vízszivattyú fogó

DIN ISO 8976



- A klasszikus, most 400 mm-es hosszban is
- Robusztus konstrukció, szennyeződéssel szemben érzéketlen, kültéri munkára különösen alkalmas
- Jó hozzáférés a munkadarabhoz a karcsú kivitelű fej- és csuklórész következtében
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- Robusztus állító mechanizmus, szennyeződésre nem érzékeny, könnyen tisztítható; kiváltképpen alkalmas kültéri munkákhoz
- 11 fokozatú reteszelési állítás, akár 3 1/2"-os fogáskapacitással, optimális beállítás a munkadarabhoz és kényelmes markolat állás
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Altalános

Cikkszám	88 01 400
EAN	4003773075844
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	1.175 g
Méret	400 x 75 x 20 mm
Szabvány	DIN ISO 8976

Műszaki jellemzők

beállító helyzet	11
Hüvelyk kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 3 1/2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	95 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 90 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk