

Termékinformációk

95 05 165

Kábelolló

Fröccsöntött műanyag markolatok



- Univerzálisan alkalmazható Ø 10 mm / 24 mm² kábelek vágására
- Nyitórugóval és zárókilincsel
- Vágóélek rozsdamentes acélból
- Olajban edzett és megeresztett
- Nem alkalmas acélhuzalhoz és hidegen 1 húzott rézvezetékhez
- Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
- Nem lapít össze, a kábel alakja alig változik
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Utánállítható csavaros csukló
- Ollótest: sebészeti acél, rozsdamentes, légedzett
- Markolatok: műanyag, ütészálló

MM

Általános	
Cikkszám	95 05 165
EAN	4003773019596
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal megszórva
Súly	111 g
Méret	165 x 48 x 16 mm

Műszaki jellemzők	
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	24 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 10 mm
AWG	4

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk