

Productinformatie

95 16 160

KNIPEX StepCut

Kabelschaar

IEC 60900 DIN EN 60900



- Klein, licht, sterk: comfortabel knippen zonder te pletten, met een grootte van slechts 160 mm
- Merkbaar minder krachtinspanning vereist: de aders worden trapsgewijs doorgeknipt, voor een tot 40% eenvoudiger knipproces dan bij standaard kabelscharen van dezelfde lengte!
- Ergonomisch beenontwerp: optimaal snijgevoel, ook bij grotere kabeldiameters
- Knijpt meeraderige koper- en aluminiumkabels tot Ø 15 mm (50 mm²)
- Knijpt massieve koper- en aluminiumkabels tot 5 x 4 mm²
- Knijpt zonder te pletten
- Geschroefd scharnier: nauwkeurig, soepel, duurzaam
- Met klembeveiliging voor veilig werken
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 56 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard

⚠ 1000 V

Algemeen

Artikel-nr.	95 16 160
EAN	4003773085966
Schaar	verchromd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	225 g
Afmetingen	160 x 60 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	50 mm ²
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



