


## Productinformatie

**97 49 60**

- Toepassing: Gedraaide contacten (HTS + Harting) 0,14 - 4,0 mm

### Krimprofiel

Voor gedraaide contacten (HTS + Harting)



#### Algemeen

Artikel-nr.	97 49 60
EAN	4003773030928
gewicht	53 g
Afmetingen	50 x 17 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

#### Technische specificaties

Toepassing	gedraaide contacten (HTS + Harting)
Capaciteit vierkante millimeter	0,14 — 4 mm <sup>2</sup>
Aantal krimprofielen	4
AWG	26 — 12

*Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen*