

## Productinformatie

# 97 68 145 A

## Krimptang voor adereindhulzen

IEC 60900 DIN EN 60900

- Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 2,5 mm<sup>2</sup>
- Krimping in gekenmerkte trapeziumprofielen voor de verbinding van huls en ader
- Vanadium-elektrostaal; gesmeed, oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	97 68 145 A
EAN	4003773071754
Kop	gepolijst
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	175 g
Afmetingen	145 x 55 x 25 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Toepassing	adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter	0,25 — 2,5 mm <sup>2</sup>
Aantal krimpprofielen	4
AWG	24 — 14

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen