

Hymer staande ladder met sporten SC 40

trap beide zijden, 2 x 6 sporten met
profiel, balklengte 1,75 m, tweedelig

Artikelnummer: 147623



HYMER



Hymer Trapladder met sporten SC 40

Aan beide zijden te bestijgen

staande ladder met sporten








- trap beide zijden
- 2 x 6 sporten met profiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,5 m
- balklengte 1,75 m
- breedte 340 mm
- tweedelig
- veilig in gebruik door conische vorm (kantelbeveiliging) en spreidbeveiliging
- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- gewicht 6,1 kg
- 10 jaar garantie



Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	staande ladder met sporten	onderbouw	antislip laddervoeten
gebruik	beide zijden	veiligheidsuitrusting ladder	conische vorm (kantelbeveiliging) en spreidbeveiliging
lengte paal	1,75 m	veiligheidsbeugel	nee
werkhoogte	2,5 m	spreidbeveiliging	ja
sporten aantal	2 x 6	ladder uitvoering	tweedelig
type trede/sport	sporten met profiel	ladder voor op de trap	nee
hoogte	1,7 m	garantie	10 jaar
breedte	340-535 mm	gewicht	6,1 kg
in-/uitklapbaar	ja		

Gerelateerde Producten

224581		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg
224582		antistatische band, voor ladder
224583		gereedschapstas, voor aluminium en houten ladder, van katoen in rood
224585		inhanghaak, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 25 kg
231359		set opzettreden, voor staande ladder met sporten, van aluminium
231360		opzettrede, voor staande ladder met sporten, van aluminium
678796		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg