

## aimant permanent

force panneau / ronds 100 / 30 kg,  
manutention avec main avec  
poignée, longueur x largeur 92 x 62  
mm



Numéro d'article: 149373

## Aimant de levage permanent

aimant permanent

- force panneau / ronds 100 / 30 kg
- manutention avec main avec poignée
- longueur x largeur 92 x 62 mm
- volume de livraison : avec certificat de contrôle

### Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	charge ronds	30 kg
type de moyen de levage	aimant	largeur	62 mm
type d'aimant	aimant permanent	longueur	92 mm
manipulation	main avec poignée	volume de livraison	certificat de contrôle
charge de panneau	100 kg	Poids	3 kg

### Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique

222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm