

## Hymer verrijdbare platformladder ProTect

bordes hoogte x breedte x diepte  
1160 x 600 x 425 mm, 5 brede  
sporten (incl. bordes), van  
aluminium, plaatsbesparend  
inlapbaar

Artikelnummer: 157773



**HYMER**



## Hymer Platformladder ProTect

verrijdbare platformladder

- bordes hoogte x breedte x diepte 1160 x 600 x 425 mm
- trap eenzijdig
- 5 brede sporten (incl. bordes)
- sporten diepte 45 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,66 m
- balklengte 2350 mm
- opgesteld hoogte x breedte 2190 mm x 1930 mm
- van aluminium
- plaatsbesparend inlapbaar
- ingeklapt hoogte x breedte x diepte 2590 x 700 x 250 mm



- uitrusting: opbergbak
- veilig in gebruik door leuning, kniereling, verstelbare draagarm en veiligheidsdeur
- leuning beide zijden
- antislip laddervoeten, 2 kantelwielen
- gewicht 22,3 kg
- conform DIN EN 131-7
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	klapfunctie	plaatsbesparend inlapbaar
laddertype	verrijdbare platformladder	in-/uitklaphoogte	2590 mm
materiaal	aluminium	in-/uitklapbreedte	700 mm
gebruik	eenzijdig	in-/uitklapdiepte	250 mm
hoogte sokkel	1160 mm	onderbouw	antislip laddervoeten, 2 kantelwielen
breedte sokkel	600 mm	verrijdbaar	nee
diepte sokkel	425 mm	veiligheidsuitrusting ladder	leuning, kniereling, verstelbare draagarm en veiligheidsdeur
lengte paal	2350 mm	ladder uitrusting	opbergbak
werkhoogte	2,66 m	veiligheidsbeugel	ja
sporten aantal	5	leuning	beide zijden
type trede/sport	brede sporten	opbergbak	ja
diepte sport	45 mm	norm	DIN EN 131-7
hoogte	2190 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
breedte	1930 mm	garantie	10 jaar
ladder voor op de trap	nee	gewicht	22,3 kg
in-/uitklapbaar	ja		