

## chariot à timon

force 200 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, rehausse bac en plastique, avec 1 caisse, structure en acier (soudé) avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roues, avec bandage polyuréthane



Numéro d'article: 157827

## Chariot à timon

### Force 200 kg

chariot à timon

- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- rehausse bac en plastique
- avec 1 caisse
- structure en acier (soudé) avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 660 x 1270 x 625 mm
- 2 roues
- Ø de roue 260 mm
- avec bandage polyuréthane

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	hauteur	660 mm
type de chariot	chariot à timon	longueur	1270 mm
charge	200 kg	largeur	625 mm
rehausse	bac en plastique	barre directrice	oui
longueur de plateau	600 mm	norme européenne	oui
largeur de plateau	400 mm	équipement chariot	1 caisse
matériau de châssis	acier	nombre/type de roulettes	2 roues

surface de châssis	avec revêtement en plastique	pneumatique	polyuréthane
couleur	bleu gentiane // RAL5010	Ø de roue	260 mm
matériau de finition	soudé	Poids	15 kg