

vatenkast

hoogte x breedte x diepte 1720 x 1760 x 750 mm, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume bodemopvangbak 220 l, dubbele vleugel deur, bodemopvangbak van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 201423

Trommelkast

voor vaten

vatenkast

- voor opslag buiten
- Geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- hoogte x breedte x diepte 1720 x 1760 x 750 mm
- voor 2 x 200 liter vat
- opvangvolume bodemopvangbak 220 l
- bodemopvangbak met rooster
- dubbele vleugel deur
- goed afsluitbaar met cilinderslot
- bodemopvangbak van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	opvangbak uitrusting	rooster
type kast	vatenkast	materiaal opvangbak	staal
opslagplaats	buiten	oppervlak opvangbak	gelakt
geschikt voor gevaarlijke	aquatoxische en bijtende	kleur opvangbak	blauw // RAL 5015

stof	stoffen		
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	materiaal romp	staal
capaciteit	2 x 200 liter vat	oppervlak romp	verzinkt
hoogte	1720 mm	materiaal	staal
breedte	1760 mm	oppervlak front	verzinkt
diepte	750 mm	type deur	dubbele vleugel deur
kast uitrusting	legborden	afsluitbaar	ja
vloeropvangbak	ja	sluitsysteem	cilinderslot
opvangvolume vloeropvangbak	220 l	gewicht	196 kg

Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage