

Gmöhling chariot conteneur aluminium


force 300 kg, capacité 945 l, hauteur x longueur x largeur 970 x 1680 x 930 mm, avec bandage caoutchouc plein



GMÖHLING



Numéro d'article: 204102



Gmöhling Chariot conteneur aluminium

chariot conteneur aluminium

- force 300 kg
- capacité 945 l
- hauteur x longueur x largeur 970 x 1680 x 930 mm
- parois avec nervures sur le pourtour
- structure en aluminium
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à rouleaux
- roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	Paroi latérale	fixe
type de chariot	chariot conteneur	poignée	2 pièce
matériau	aluminium	couvercle	non
charge	300 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur	970 mm	pneumatique	caoutchouc plein
longueur	1680 mm	roulement	roulement à rouleaux

largeur	930 mm	Ø de roue	200 mm
capacité	945 l	équipement roue	roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins
norme européenne	non	disposition des roues	rectangulaire
équipement rehaussés	1 paroi longitudinale avec ouverture de prise	Poids	44 kg
décoration murale	nervures sur le pourtour		

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm