

C+P lockerkast

Intro

hoogte x breedte x diepte 1950 x 920 x 500 mm, met 15 vakken, verdeling 3x5, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met moffellak in RAL7021 zwartgrijs, front met moffellak in RAL9010 zuiver wit

Artikelnummer: 217890



C+P Lockersysteem Intro







lockerkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 920 x 500 mm
- met 15 vakken, verdeling 3x5
- vak hoogte x breedte x diepte 345 x 260 x 460 mm
- deuropeningshoek 170 °
- vleugeldeur
- achterwand met perforaties
- afsluitbaar met cilinderslot
- ventilatieopeningen in de achterwand voor goede beluchting van de binnenkant van de kast
- onderbouw sokkel
- constructie van staal
- romp met moffellak in RAL7021 zwartgrijs
- front met moffellak in RAL9010 zuiver wit

Technische details

meubeltype	kast	kleur voorkant	zuiver wit // RAL9010
type kast	lockerkast	oppervlak romp	gemoffeld
hoogte	1950 mm	oppervlak front	gemoffeld
breedte	920 mm	vakhoogte (li.)	345 mm
diepte	500 mm	vakbreedte (li.)	260 mm
kast uitrusting	vakken	vakdiepte (li.)	460 mm
vakken aantal	15 stuks	kleur bodem	lichtgrijs
verdeling vakken	3x5	type deur	vleugeldeur
onderbouw	sokkel	deurconstructie	dubbelwandig
afsluitbaar	ja	openingshoek deur	170 °
sluitsysteem	cilinderslot	ventilatie	achterwand
materiaal	staal	gewicht	91,47 kg
kleur romp	zwartgrijs // RAL7021		

Dit past ook bij ...

225185		beletteringapparaat, voor bandbreedte 6 - 12 mm, hoogte x breedte x diepte 203 x 118 x 49 mm
501178		wasbare schoonloopmat, geschikt voor binnen en buiten, lengte x breedte 900 x 600 mm, loopvlak van polyamide in grijs
504273		kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met Arabische cijfers, diameter 300 mm, behuizing van kunststof in zwart, spanningsverzorging via batterijgebruik
523742		RVS afvalbakken, inhoud 40 l, hoogte x diameter 740 x 350 mm, binnenbak van staal met corrosiebeschermende zinklaag, romp van RVS, deksel van RVS
527161		staande kapstok, hoogte x diameter 1750 x 390 mm, 5 hoed- en 8 jashaken, parapluhouder met druppelvanger, Van staal, voet van kunststof, met slag- en kravaste poedercoating in aluminium-zilver
991776		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 20 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit