

PAVOY verticale kast

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, dubbele vleugel deur, 2 verticale uitschuiving, 3 niveaus, romp met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs

Artikelnummer: 223809



PAVOY Verticale kast

Veel plaats op een klein oppervlak

verticale kast


- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van plaatstaal
- dubbele vleugel deur
- met draaigreep
- deuropeningshoek 180 °
- 2 verticale uitschuiving
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 200 kg
- 3 niveaus
- draagvermogen per niveau 80 kg
- met Uittrekbeveiliging per lade
- afsluitbaar met Cilinderslot met 3-puntsvergrendeling

- deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs
- TÜV getest
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	Cilinderslot met 3-puntsvergrendeling
type kast	systeemkast	sluitfunctie	deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
type deur	dubbele vleugel deur	onderbouw	sokkel
hoogte	1950 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	1000 mm	scheidingswand	ja
diepte	600 mm	openingshoek deur	180 °
kast uitrusting	verticale uittrekelementen, legborden	uittrekrails	telescooprail
legborden / schappen aantal	3 stuks	uittrekblokkering	Uittrekbeveiliging per lade
draagvermogen legbord	80 kg	afsluitbaar	ja
verticale uittrekelementen aantal	2 stuks	greep	draaigreep
draagvermogen uitgetrokken	200 kg	certificering	TÜV getest
kleur romp	lichtgrijs	garantie	10 jaar
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	156 kg
oppervlak front	m. poedercoating		

Gerelateerde Producten

223813		inlegbodem voor verticale kast, voor kast hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, draagvermogen 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221121		poetsdoek, 1500 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 450 m x 290 mm, papierkwaliteit cellulose, in oudroze
222681		handreinigingsgel, vrij van parfum en siliconen, geur Citroen
531287		infoframe, DIN A4 in stand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend