

## ZARGES

### ladder

#### Seventec L

trap eenzijdig, 10 trede(n) met traanplaatprofiel, balklengte 2,54 m, van aluminium, natuur

Artikelnummer: 225089



## ZARGES Aanlegladder Seventec L

### hoog comfort en stabiliteit

ladder

- trap eenzijdig
- 10 trede(n) met traanplaatprofiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,45 m
- balklengte 2,54 m
- diepte trede 85 mm
- breedte 400 mm
- trede-boomverbinding 7-voudig geniet
- kunststof voet aan het balkeinde
- van aluminium, natuur
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 7,2 kg
- conform EN 131

## Technische details

stijgtechniek	ladder	ladder uitvoering	eendelig
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	7-voudig geniet
lengte paal	2,54 m	belastbaar tot	150 kg
werkhoogte	3,45 m	oppervlak steel	natuur
treden aantal	10	onderbouw	kunststof voet
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	gebruik	eenzijdig
diepte trede	85 mm	norm	EN 131
breedte	400 mm	gewicht	7,2 kg