

META

kabelhaspelstelling

MULTIPAL

MULTIPAL, grondveld, hoogte x breedte x diepte 2200 x 1270 x 1100 mm, 2 niveaus met kabelhaspelsteun, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 226814



Das Lagersystem



META Kabeltrommelplank MULTIPAL

Basisveld

kabelhaspelstelling






- grondveld
- schroefstelsysteem
- geschikt voor binnen
- hoogte x breedte x diepte 2200 x 1270 x 1100 mm
- veldlast 4000 kg
- vakbreedte 1100 mm
- 2 niveaus met kabelhaspelsteun
- niveaus met geleidehulzen aan de bomen voor haspelhouder
- Zeer stabiel dankzij diagonaal- en horizontaalschoren




- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

Technische details





| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| meubeltype | stelling | legbord-/niveautype | kabelhaspelsteun |
| stellingtype | kabelhaspelstelling | oppervlak legbord | kunststof coating |
| stellingsysteem | schroefsysteem | oppervlak standaard | kunststof coating |
| stellingveld | grondveld | stabiliteit/versteviging/schoren | diagonaalschoren // horizontaalschoren |
| materiaal | staal | kleur bodem | roodoranje // RAL2001 |
| plaats van toepassing | binnen | kleur standaard | gentiaanblauw // RAL5010 |
| hoogte | 2200 mm | kleur uitvoering | RAL5010 gentiaanblauw/RAL2001 roodoranje |
| breedte | 1270 mm | inhoud levering | zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker |
| diepte | 1100 mm | levering | gedemonteerd |
| veldlast | 4000 kg | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| legborden / schappen aantal | 2 stuks | garantie | 5 jaar |
| vakbreedte | 1100 mm | gewicht | 97,338 kg |
| legborden / niveaus uitrusting | bomen met geleidehulzen | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 183763 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1100 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 183765 |  | kabelhaspelsteun voor kabelhaspelstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 1000 kg, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje |
| 226832 |  | kabelhaspelstelling, MULTIPAL, aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2200 x 1185 x 1100 mm, 2 niveaus met kabelhaspelsteun, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje |
| 226850 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1100 mm, met centreerelementen en kunststof wielen |
| 226854 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1100 mm, met centreerelementen en kunststof wielen |

| | | |
|--------|---|--|
| 226980 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1100 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 226983 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1100 mm, met centreerelementen |
| 226986 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1100 mm, met centreerelementen |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |