

Scangrip

Poignée de lampe de travail MULTILIGHT CONNECT BODY

avec Support, crochet et aimant

Numéro d'article: 254543

SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



Poignée de lampe de travail

- idéal en combinaison avec les têtes de lampe Scangrip MULTILIGHT CONNECT
- hauteur x longueur x largeur 79 x 114 x 202 mm
- avec Support, crochet et aimant
- Compatible avec METABO/CAS
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP30 : corps étrangers > 2,5 mm
- 3 années de garantie










Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	hauteur	79 mm
type de lampe	Poignée de lampe de travail	largeur	202 mm
convient pour (application)	en combinaison avec les têtes de lampe	plage de température	-10 °C à +40 °C °C

type de batterie	METABO/CAS	indice de protection IP	30 : corps étrangers > 2,5 mm
équipement lampe	Support, crochet, aimant	garantie	3 années
longueur	114 mm	Poids	0,12 kg

Accessoires

254539		Lampe de travail avec tête de lampe échangeable, Ampoule : DEL COB, avec Support, crochet et aimant, angle de rayonnement 110 °, avec fonctionnement réseau/sans fil
254540		Lampe de travail avec tête de lampe échangeable, Ampoule : DEL COB, avec Support, crochet et aimant, angle de rayonnement 110 °, avec fonctionnement réseau/sans fil
254542		Lampe de travail avec tête de lampe échangeable, Ampoule : DEL, avec Support, crochet et aimant, angle de rayonnement 10 / 70 °, avec fonctionnement réseau/sans fil
254544		Tête de lampe d'inspection, convient pour pour poignée de lampe de travail, Ampoule : DEL COB, angle de rayonnement 110 °
254545		Tête de projecteur, convient pour pour poignée de lampe de travail, Ampoule : DEL COB, angle de rayonnement 110 °
254546		Tête de projecteur, convient pour pour poignée de lampe de travail, Ampoule : DEL, angle de rayonnement 10 / 70 °
254550		Alimentation électrique, convient pour pour lampes de travail et lampes industrielles, hauteur x largeur x profondeur 72 x 83 x 124 mm