

hofs dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1500 x 750 x 600 mm, veldlast 450 kg / vaklast 90 kg, 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, waarvan 1 afdeklegbord / 4 ordnerhoogtes voor 45 ordners, waarvan 1 afdeklegbord, gebruik tweezijdig - optimale benutting van de ruimte en meer opbergruimte, want vrijstaand in de ruimte te plaatsen, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag



hofs
REGALSYSTEME



Artikelnummer: 521719



hofs Dossier-schroefstelling

Basisstelling

dossierstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 1500 x 750 x 600 mm
- veldlast 450 kg / vaklast 90 kg
- vak breedte x diepte 750 x 600 mm
- 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, waarvan 1 afdeklegbord / 4 ordnerhoogtes voor 45 ordners
- niveaus met ?
- gebruik tweezijdig - optimale benutting van de ruimte en meer





opbergruimte, want vrijstaand in de ruimte te plaatsen

- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: De profielen worden verbonden met de legborden middels schroeven, gedeeltelijk versterkt met hoekplaten





Technische details

meubeltype	stelling	stelling uitrusting	legborden
stellingtype	dossierstelling	dekvloer	ja
stellingsysteem	schroefstelsysteem	vakbreedte	750 mm
stellingveld	grondveld	vakdiepte	600 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	ordnercapaciteit	45 stuks
hoogte	1500 mm	veldlast	450 kg
breedte	750 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	600 mm	oppervlak standaard	verzinkt
legborden / schappen aantal	5 stuks	kleur uitvoering	verzinkt
ordnerhoogtes	4 stuks	inhoud levering	basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
vaklast	90 kg	levering	gedemonteerd
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus uitrusting	midden-aanslagranden // legbordrand aan de zijkant // veiligheidsrand	garantie	5 jaar
gebruik	tweezijdig	gewicht	24,66 kg
materiaal	staal		

Gerelateerde Producten

521720		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1500 x 750 x 600 mm, veldlast 450 kg / vaklast 90 kg, 5 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, waarvan 1 afdeklegbord / 4 ordnerhoogtes voor 45 ordners, waarvan 1 afdeklegbord, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
715917		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 750 x 600 mm, voor een vaklast van 90 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit