

regalwerk stelling voor spaanplaten - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2075 x 1695 x 326 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met spaanplaat / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 525179

regalwerk Inhaakstelling van spaanplaat

Aanbouwstelling

regalwerk stelling voor spaanplaten - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2075 x 1695 x 326 mm
- veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg
- vak breedte x diepte 1695 x 300 mm
- 6 niveau(s) met spaanplaat / 5 ordnerhoogtes
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand met voorgemonteerd staanderframe voor snelle, schroefloze insteekmontage

- GS-getest, RAL-keurmerk





Technische details

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| meubeltype | stelling | stabiliteit/versteviging/schoren | stabiliteitsliggers |
| stellingtype | stelling voor spaanplaten | gebruik | eenzijdig |
| stellingsysteem | kliksysteem | materiaal | staal |
| stellingveld | aanbouwveld | stelling uitrusting | legborden |
| geschikt voor (branches) | archiefruimtes | vakbreedte | 1695 mm |
| hoogte | 2075 mm | vakdiepte | 300 mm |
| breedte | 1695 mm | ordnerhoogtes | 5 stuks |
| diepte | 326 mm | oppervlak standaard | verzinkt |
| legborden / schappen aantal | 6 stuks | oppervlak traversen | verzinkt |
| vaklast | 250 kg | kleur uitvoering | verzinkt |
| veldlast | 2000 kg | inhoud levering | aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod |
| legbord-/niveautype | spaanplaat | levering | voorgemonteerd |
| legborden / niveaus in hoogte ve | ja | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm | gewicht | 76,41 kg |
| legborden / niveaus montage | lengtelligers ingehangen, legbord ingelegd | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 525173 |  | stelling voor spaanplaten - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2075 x 875 x 326 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met spaanplaat / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag |
| 525175 |  | stelling voor spaanplaten - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2075 x 1005 x 326 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met spaanplaat / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag |
| 525177 |  | stelling voor spaanplaten - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2075 x 1285 x 326 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met spaanplaat / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag |
| 525253 |  | middenaanslag, voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte 1695 mm, van staal |
| 525257 |  | achterste aanslag, voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte 1695 mm, van staal |
| 525258 |  | vakverdeler, voor inhaakstelling, diepte 300 mm, van staal |
| 525368 |  | houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte x diepte 1695 x 300 mm, dikte 16 mm, voor een vaklast van 250 kg, het legbord wordt precies passend t.o.v. balk, van hout in decor natuur |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146193 |  | miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden |
| 528204 |  | verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen |
| 529925 |  | lichte kantoortrappladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium |
| 551468 |  | Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg |