

Bauer benne basculante

hauteur x longueur x largeur 890 x 1440 x 1200 mm, capacité 1,1 m³, force 1500 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 528263



Bauer Benne basculante

avec levier de verrouillage




benne basculante

- hauteur x longueur x largeur 890 x 1440 x 1200 mm
- hauteur d'arête de renversement 890 mm
- capacité 1,1 m³
- force 1500 kg
- poids 163 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 60 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 495 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- Avec chaîne de sécurité empêchant les glissements
- avec avec fermeture à levier
- stabilité élevée grâce aux parois latérales profilées
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair
- soubassement fourreaux pour fourche





Détails techniques

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| type de récipient | benne basculante | écartement fourreaux de fourche | 495 mm |
| capacité | 1,1 m³ | largeur de charge | 495 mm |
| hauteur | 890 mm | équipement bac | fermeture à levier |
| longueur | 1440 mm | robinet de vidange | non |
| largeur | 1200 mm | récipient équipement de sécurité | chaîne de sécurité |
| charge | 1500 kg | gerbable | non |
| Hauteur de l'arête de renversement | 890 mm | emboîtable | non |
| matériau | acier | considération comme matière dang | non |
| exécution paroi | droite | surface | laqué |
| stabilité / renfort / entretoise | parois latérales profilées | couleur | bleu // RAL 5012 |
| fonction de basculement | manuel | exécution couleur | bleu |
| possibilité de passage au-dessous | oui | couvercle | en accessoires (non compris) |
| soubassement | fourreaux pour fourche | type de couvercle | couvercle rabattable |
| hauteur des fourreaux de fourche | 60 mm | Poids | 163 kg |
| largeur des fourreaux de fourche | 200 mm | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 518144 |  | Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg |
| 528278 |  | exécution étanche à l'huile et à l'eau, pour benne basculante avec force jusqu'à 1500 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 528280 |  | Frein bascule, pour benne basculante, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203428 |  | marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium |
| 525920 |  | panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières |
| 531837 |  | rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir |