


LISTA

werkbank

hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 750 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 600 kg, uitvoering frame 2 voeten / 1 container, uitrusting: 4 laden, afsluitbaar met code lock, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating



Artikelnummer: 530806

LISTA



LISTA Werkbank

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 750 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 600 kg
- uitvoering frame 2 voeten / 1 container
- uitrusting: 4 laden
- laden hoogte 2x100 mm/1x200 mm/1x300 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 459 x 612 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- met uittrekblokkade



- met greeplijst
- afsluitbaar met code lock
- constructie van staal
- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- 10 jaar garantie op frame en onderbouw











Technische details

meubeltype	tafel	fronthoogte 300 mm	1 stuks
type tafel	werkbank	nuttige breedte lade	459 mm
uitvoering frame	2 voeten / 1 container	nuttige diepte lade	612 mm
vorm onderstel	4-voetonderstel	draagvermogen lade	75 kg
hoogte	840 mm	uittrekbare lade	100 %
breedte	1500 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
diepte	750 mm	greep	greeplijst
dikte plaat	40 mm	materiaal plaat	multiplex
draagvermogen	600 kg	kleur plaat	beuken
in hoogte verstelbaar	nee	materiaal onderstel	staal
elektrisch geleidend	nee	oppervlak onderstel	m. poedercoating
werkbank uitrusting	4 laden	oppervlak front	m. poedercoating
laden aantal	4 stuks	sluitsysteem	code lock
laden aantal x hoogte	2x100 mm/1x200 mm/1x300 mm	verrijdbaar	nee
fronthoogte 100 mm	2 stuks	garantie speciaal	10 jaar // frame en onderbouw
fronthoogte 200 mm	1 stuks	gewicht	121 kg

Gerelateerde Producten

508528		lade-indelingsset, 2 x sleufwand + 3 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte x breedte x diepte 100 x 459 x 612 mm
508530		lade-indelingsset, 2 x sleufwand + 3 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte x breedte x diepte 200 x 459 x 612 mm
508533		lade-indelingsset, 3 x sleufwand + 8 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte x breedte x diepte 100 x 459 x 612 mm
508538		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 12 x BxD 150x75 mm, 6 x BxD 150x150 mm, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte x breedte x diepte 100 x 459 x 612 mm
508539		set bakken, 12 bakdelen (4-delig) + 50 bakwanden, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 50 mm, hoogte x breedte x diepte 50 x 459 x 612 mm, in rood
508589		lade-indelingsset, 4 x sleufwand + 25 x scheidingsplaat, passend voor nuttige afmetingen laden 27 x 36 E = 459 x 612 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte x breedte x diepte 100 x 459 x 612 mm
508666		lade-indelingsset voor werkbank, 2 scheidingswanden, passend voor fronthoogte 100 mm
508668		lade-indelingsset voor werkbank, 2 scheidingswanden, passend voor fronthoogte 200 mm
508675		lade-indelingsset voor werkbank, 30 bakdelen + 12 bakwanden, passend voor fronthoogte 50 mm

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs