

meychair **Werkplaatsstoel** **Workster Simplex**

zitting hoogte 440 - 630 mm,
voetkruis van staal, met glijders

Artikelnummer: 711428



meychair Werkstoel Workster Simplex

Werkplaatsstoel

- met pendelend gelagerd
- hoogteverstelling door wiggroef
- zitting hoogte 440 - 630 mm
- rug hoogte 250 mm
- rug van beuken in beuken
- frame van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL9005 gitzwart
- rugleuning in hoogte verstelbaar
- frame zonder voetensteun
- voetkruis van staal
- met glijders
- gewicht 10 kg
- conform DIN 68877
- met GS-vignet

meubeltype	zitmeubel	rugleuningverstelling	in hoogte verstelbaar
zitmeubeltype	Draaistoel	in hoogte verstelbaar	ja
stoelmechanisme	pendelend gelagerd	onderbouw	Glijder
kleur zitting	beuken	roltype	glijder
materiaal zitting	beuken	armleuningen	zonder armleuningen
bekleding	geen	frame uitrusting	geen
type zitting	standaardzitting	voetensteun	nee
zittinginstelling	zithelling	materiaal voetkruis	staal
zitting uitvoering	hout	materiaal onderstel	staal
hoogteverstelling door	wiggroef	kleur onderstel	gitzwart // RAL9005
zithoogte	440-630 mm	oppervlak onderstel	kunststof coating
kleur rug	beuken	norm	conform DIN 68877
materiaal rug	beuken	certificering	GS
rughoogte	250 mm	gewicht	10 kg

Gerelateerde Producten

159379



armleuningen voor werkplaatsstoel, star

Dit past ook bij ...

143243



sleufplaat met bakken, blad hoogte x breedte 450 x 500 mm, staal in gelakt, met 20 zichtbakken

148643



pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

501442



werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 75 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 3 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag