

hofs dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2550 x 1000 x 300 mm, veldlast 480 kg / vaklast 60 kg, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 715713



hofs
REGALSYSTEME



hofs Dossier-schroefstelling

Basisstelling

dossierstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2550 x 1000 x 300 mm
- veldlast 480 kg / vaklast 60 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm
- 7 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, zonder afdeklegbord / 7 ordnerhoogtes voor 84 ordners
- niveaus met aanslagrand en legbordrand aan de zijkant van het bovenste vakniveau (zonder extra schoren), stabiliteit in de lengte- en diepterichting en veiligheidsrand
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand



- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: De profielen worden verbonden met de legborden middels schroeven, gedeeltelijk versterkt met hoekplaten

Technische details

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|--|
| meubeltype | stelling | stelling uitrusting | legborden |
| stellingtype | dossierstelling | dekvloer | nee |
| stellingsysteem | schroefstelsysteem | vakbreedte | 1000 mm |
| stellingveld | grondveld | vakdiepte | 300 mm |
| geschikt voor (branches) | archiefruimtes | ordnercapaciteit | 84 stuks |
| hoogte | 2550 mm | veldlast | 480 kg |
| breedte | 1000 mm | oppervlak legbord | verzinkt |
| diepte | 300 mm | oppervlak standaard | verzinkt |
| legborden / schappen aantal | 7 stuks | kleur uitvoering | verzinkt |
| ordnerhoogtes | 7 stuks | inhoud levering | basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod |
| vaklast | 60 kg | levering | gedemonteerd |
| legbord-/niveautype | plaatstalen legbord | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| legborden / niveaus uitrusting | aanslagranden// legbordrand aan de zijkant // veiligheidsrand | garantie | 5 jaar |
| gebruik | eenzijdig | gewicht | 24,58 kg |
| materiaal | staal | | |

Gerelateerde Producten

715702




dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2550 x 750 x 300 mm, veldlast 480 kg / vaklast 60 kg, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag




715724



dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2550 x 1000 x 300 mm, veldlast 480 kg / vaklast 60 kg, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

| | | |
|--------|---|---|
| 715906 |  | legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 300 mm, voor een vaklast van 60 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
|--------|---|---|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |