

RAPIDLIFT pallethefwagen

draagvermogen 2500 kg, vork
lengte x breedte 910 x 160 mm,
zwenkwielen met massief rubber-
banden, breedte x Ø 50 x 200 mm,
vorkrollen enkel met nylon-banden,
breedte x Ø 100 x 82 mm

Artikelnummer: 950826



RAPID
LIFT

RAPIDLIFT Pallethefftruck

Draagvermogen 2500 kg

pallethefwagen



- draagvermogen 2500 kg
- vork lengte x breedte 910 x 160 mm
- draagbreedte 540 mm
- vorkpunten met klimwielen
- zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
- hefhoogte 205 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 180 °
- regelbare daalinrichting
- hydrauliek met overbelastingsbeveiliging
- zuiger van staal, verchromd en gepolijst
- hydraulische olie geschikt voor -35° tot +85° C

- lengte 1265 mm
- gewicht 65 kg








Technische details

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| hijswerktuig | hefwagen | breedte zwenkwielen | 50 mm |
| hefwagentype | pallethefwagen | lengte | 1265 mm |
| draagvermogen | 2500 kg | stuuruitslag | 180 ° |
| lengte vork | 910 mm | vork uitrusting | klimwielen |
| vorkbreedte | 160 mm | snelheffing | nee |
| draagbreedte | 540 mm | hydraulica uitrusting | overbelastingsbeveiliging |
| bediening heffing | handmatig/hydraulisch | neerlaatfunctie | regelbare daalinrichting |
| bediening wielonderstel | handmatig | temperatuurbereik | hydraulische olie geschikt voor -35° tot +85° C |
| hefhoogte (min.) | 85 mm | dissel | functies heffen-rijden-neerlaten |
| hefhoogte (max.) | 205 mm | materiaal | staal |
| materiaal zwenkwiel | massief rubber | oppervlak vork | m. poedercoating |
| materiaal vorkwielen | nylon | kleur vork | vermiljoen // RAL2002 |
| vorkrol | enkel | kleur dissel | zwart |
| diameter vorkwiel | 82 mm | materiaal zuiger | staal |
| breedte vorkwiel | 100 mm | oppervlak zuiger | verchromd en gepolijst |
| diameter zwenkwielen | 200 mm | gewicht | 65 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 149500 |  | stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen |
| 242451 |  | rem voor pallethefwagen, voor Stuurwiel van massief rubber |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 148638 |  | wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet |
| 149500 |  | stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen |
| 217180 |  | golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovended gesloten |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovended doorbroken |
| 221284 |  | werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |
| 221381 |  | bescherhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9 |

| | | |
|--------|---|--|
| 227875 |  | lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood |
| 407817 |  | opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 626475 |  | Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten |