

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 323-1170  
Artikel/Modell SARO Kühltisch mit 2 Türen und Aufkantung, Modell KYLIA GN 2200 TN  
GTIN 4017337057726



- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- Aufkantung: Höhe 100 mm
- 2 Türen, selbstschließend
- 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Schubladen zum Selbsteinbau separat erhältlich (siehe Seite 69)
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,345 kW
- Roste: 2x B 335 x T 530 mm
- Inhalt (brutto): 314 Liter
- Außenmaße: B 1360 x T 700 x H 890-950 mm (+100 Aufk.)
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 132 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis E) bei Klimaklasse 5 -> Hochleistungsgerät!

Ursprung China  
Zolltarifnummer 84185090  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827