

Überfahrbare Leitzylinder

- universell einsetzbare Leitzylinder z.B. für Parkhäuser, Einstellplätze oder als Fahrbahnteiler
- unübersehbar bei Tag und Nacht
- für Innen und Außenaufstellung
- ein Bajonettverschluss verbindet den Zylinder mit dem robusten Gummi-Fuß
- beim Überfahren werden weder Fahrzeug noch Zylinder beschädigt
- komplett reflektierender Leitzylinder aus PE
- Maße: Ø Fuß 270 mm, Zylinder Ø 100 mm



Höhe [mm]	460	760	1000
Ausstattung	2 weiße Ringe	2 weiße Ringe	2 weiße Ringe
Bestellnummer	236-892-J9	236-894-J9	236-895-J9

Verkehrsleitkegel

- zur einfachen und gleichzeitig auffälligen Absperrung von Gefahrenstellen
- hergestellt aus PVC
- extrem langlebig und robust
- zur Aufstellung in innerbetrieblichen, nicht öffentlichen Bereichen
- wahlweise in tagesleuchtender Ausführung (weiße Streifen) oder mit reflektierenden Streifen (silberfarben)



Ausstattung	1 silberner Ring	2 silberne Ringe	2 silberne Ringe
Höhe [mm]	300	500	750
Eigenschaft	reflektierend	reflektierend	reflektierend
Bestellnummer	116-543-J9	116-544-J9	116-545-J9

Ausstattung	1 weißer Ring	2 weiße Ringe	2 weiße Ringe
Höhe [mm]	300	500	750
Eigenschaft	tagesleuchtend	tagesleuchtend	tagesleuchtend
Bestellnummer	116-540-J9	116-541-J9	116-542-J9

Comeback-Zylinder

- 360° knickbar, selbstaufrichtend
- Signalrot mit Reflexstreifen
- universell einsetzbare Leitzylinder z.B. für Parkhäuser, Einstellplätze oder als Fahrbahnteiler
- unübersehbar bei Tag und Nacht
- für Innen und Außenaufstellung
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Einteiliger roter Leitzylinder mit integriertem Fuß zum Aufdübeln
- Materialmischung aus thermoplastischem Polyurethan
- Maße: Ø Fuß 200 mm, Zylinder Ø 80 mm



NEU



Höhe [mm]	460	760	1000
Ausstattung	2 weiße Ringe	3 weiße Ringe	4 weiße Ringe
Bestellnummer	240-902-J9	240-903-J9	240-904-J9

Abklappbare Sperrbügel

- Sperrbügel zur Sicherung von Parkplätzen, Wegen oder Einfahrten vor unbefugten Benutzern
- stabile Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl
- geringe Überfahrhöhe von nur 68 mm
- mit Zylinderschloss abschließbar (inkl. 2 Schlüssel)
- Standrohr 70 x 50 mm
- Maße: B x H (mm) 780 x 570, aufgerichtet



Sperrbügel zum Einbetonieren

Sperrbügel zum Aufdübeln

Bestell-Nr. 236-882-J9

Bestell-Nr. 236-879-J9

