

## Sensor Rundsteckverbinder Serie 718 M8x1/M8

## Sensor Round Connectors Series 718 M8x1/M8













Bezeichnung Designation	Polzahl No. of cont.	Bestell - Nummer/Ordering number		
		ohne LED/without LED	mit LED rot/with LED red	mit LED gelb/with LED yellow
Einbaustecker	3	09 - 3411 - 00 - 03	09 - 3411 - 40 - 03	_____
Male socket	4	09 - 3389 - 00 - 04	_____	_____
Einbaustecker	3	09 - 3413 - 00 - 03	09 - 3413 - 40 - 03	09 - 3413 - 41 - 03
Male socket	4	09 - 3415 - 00 - 04	09 - 3415 - 40 - 04	09 - 3415 - 41 - 04
Einbaustecker in M8-er Rohr	3	09 - 3411 - 70 - 03	_____	_____
Male socket for tube M8	4	09 - 3389 - 70 - 04	_____	_____
Flanschstecker mit Litze	3	09 - 3403 - 00 - 03	_____	_____
Male socket with wire	4	09 - 3391 - 00 - 04	_____	_____
Flanschstecker, Frontmontage tauchlöten	3	09 - 3403 - 81 - 03	_____	_____
Male socket, front screwed dip soldering	4	09 - 3391 - 81 - 04	_____	_____
Flanschdose mit Litze	3	09 - 3412 - 00 - 03	_____	_____
Female socket with wire	4	09 - 3390 - 00 - 04	_____	_____
Flanschdose, Frontmontage tauchlöten	3	09 - 3412 - 80 - 03	_____	_____
Female socket, front screwed dip soldering	4	09 - 3390 - 80 - 04	_____	_____

# Sensor Rundsteckverbinder Serie 718 M8x1/M8

# Sensor Round Connectors Series 718 M8x1/M8


Abbildung  
Figure

Maßzeichnung  
Drawing mm (inch)



# Sensor Rundsteckverbinder am Kabel angespritzt Sensor Round Connectors moulded on cable

## Serie 718 M8x1/M8 schraub Series 718 M8x1/M8 screw






Bezeichnung Designation	Polzahl No. of cont.	Länge Length m (inch)	Kabel/cable Leiter/lead	Ø mm (inch)	Bestell - Nummer/Ordering number	
					Mantel/jacket PVC	Mantel/jacket PUR
<b>Kupplungsstecker mit Schraubverriegelung</b>  1 ● — ● braun/brown 4 ● — ● schwarz/black 3 ● — ● blau/blue 2 ● — ● weiß/white  <b>Male cable connector with screw-type locking</b>	3	2 (78,7402)	0,25 mm <sup>2</sup> / wire gauge: 32 x 0,1 mm Ø 32 x 0,0039 inch	4,5  (0,0177)	79 - 3405 - 42 - 03	79 - 3405 - 52 - 03
	4				79 - 3381 - 42 - 04	79 - 3381 - 52 - 04
<b>Kupplungsstecker mit Schraubverriegelung</b>  1 ● — ● braun/brown 4 ● — ● schwarz/black 3 ● — ● blau/blue 2 ● — ● weiß/white  <b>Male cable connector with screw-type locking</b>	3	5 (196,8504)	0,25 mm <sup>2</sup> / wire gauge: 32 x 0,1 mm Ø 32 x 0,0039 inch	4,5  (0,0177)	79 - 3405 - 45 - 03	79 - 3405 - 55 - 03
	4				79 - 3381 - 45 - 04	79 - 3381 - 55 - 04
<b>Kupplungsdose mit Schraubverriegelung</b>  1 ● — ● braun/brown 4 ● — ● schwarz/black 3 ● — ● blau/blue 2 ● — ● weiß/white  <b>Female connector with screw-type lock.</b>	3	2 (78,7402)	0,25 mm <sup>2</sup> / wire gauge: 32 x 0,1 mm Ø 32 x 0,0039 inch	4,5  (0,0177)	79 - 3406 - 42 - 03	79 - 3406 - 52 - 03
	4				79 - 3382 - 42 - 04	79 - 3382 - 52 - 04
<b>Kupplungsdose mit Schraubverriegelung</b>  1 ● — ● braun/brown 4 ● — ● schwarz/black 3 ● — ● blau/blue 2 ● — ● weiß/white  <b>Female connector with screw-type lock.</b>	3	5 (196,8504)	0,25 mm <sup>2</sup> / wire gauge: 32 x 0,1 mm Ø 32 x 0,0039 inch	4,5  (0,0177)	79 - 3406 - 45 - 03	79 - 3406 - 55 - 03
	4				79 - 3382 - 45 - 04	79 - 3382 - 55 - 04
<b>Winkeldose mit Schraubverriegelung</b>  1 ● — ● braun/brown 3 ● — ● blau/blue 4 ● — ● schwarz/black 2 ● — ● weiß/white  <b>Female angled connector with screw-type locking</b>	3	2 (78,7402)	0,25 mm <sup>2</sup> / wire gauge: 32 x 0,1 mm Ø 32 x 0,0039 inch	4,5  (0,0177)	79 - 3408 - 42 - 03	79 - 3408 - 52 - 03
	4				79 - 3384 - 42 - 04	79 - 3384 - 52 - 04
<b>Winkeldose mit Schraubverriegelung LED - PNP Schließer</b> <b>Winkeldose mit LED's</b>    <b>Female angled connector with screw-type locking LED PNP - normally open with LED's</b>	3	2 (78,7402)	0,25 mm <sup>2</sup> / wire gauge: 32 x 0,1 mm Ø 32 x 0,0039 inch	4,5  (0,0177)	79 - 3404 - 42 - 03	79 - 3404 - 52 - 03
	5				79 - 3404 - 45 - 03	79 - 3404 - 55 - 03

**Sensor Rundsteckverbinder  
am Kabel angespritzt**  
**Serie 718 M8x1/M8 schraub**

**Sensor Round Connectors  
moulded on cable**  
**Series 718 M8x1/M8 screw**

Abbildung  
Figure

Maßzeichnung  
Drawing mm (inch)










**Sensor Rundsteckverbinder**  
**konfektionierbar**  
**Serie 768 M8x1**

**Sensor Round Connectors**  
**assembly possible**  
**Series 768 M8x1**

Abbildung  
Figure

Maßzeichnung  
Drawing mm (inch)



**Sensor Rundsteckverbinder konfektionierbar Serie 768 M8x1**      **Sensor Round Connectors assembly possible Series 768 M8x1**

Bezeichnung Designation	Polzahl No. of cont.	Bestell - Nummer Ordering number
Kupplungsstecker konfektionierbar	3	99 - 3379 - 00 - 03
Male cable connector cable assembly possible	4	99 - 3383 - 00 - 04
Kupplungsstecker konfektionierbar, Metall	3	99 - 3379 - 55 - 03
Male cable connector cable assembly possible, metal shell	4	99 - 3383 - 55 - 04
Winkelstecker konfektionierbar	3	99 - 3385 - 00 - 03
Male angled connector cable assembly possible	4	99 - 3387 - 00 - 04
Kupplungsdose konfektionierbar	3	99 - 3400 - 00 - 03
Female cable connector cable assembly possible	4	99 - 3376 - 00 - 04
Winkeldose konfektionierbar	3	99 - 3402 - 00 - 03
Female angled connector cable assembly possible	4	99 - 3378 - 00 - 04