

Screwty M23**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Der Screwty® Aufsatz ist sowohl für freikonfektionierbare M23 Rundsteckverbinder, als auch für umspritzte M23 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von $26,2 \pm 0,3$ mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 2-2,5 Nm.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	Screwty M23
Best.-Nr.	1981560000
Ausführung	Werkzeuge, Verschraubungswerkzeug
GTIN (EAN)	4032248677702
VPE	1 Stück

Screwty M23

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 23 g

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001583	ETIM 4.0	EC001583
ETIM 5.0	EC001583	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-06
eClass 7.1	27-14-92-06	eClass 8.1	27-14-92-06
eClass 9.0	27-14-31-54	eClass 9.1	21-01-90-90

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)