

HSM SECURIO B32 - 1 x 5 mm



Artikelnummer	00000000001824111
EAN	4026631030830
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Arbeitsplatz / Office
Schutzklasse (DIN 66399)	sehr hoch
Schnittbreite	1 mm
Partikellänge	5 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-7, F-3
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	4
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	5
Schnittgut	Papier

Eingabebreite	310 mm
Behälter-/Auffangvolumen	82 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1508
Schnittgeschwindigkeit	65 mm/s
Durchsatzleistung pro h	8 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB(A)
Leistungsaufnahme	500 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	497 x 793 x 398 mm
Gewicht	27 kg
Farbe	weiß