

Cascoo Einbaurad



Traglast 250 kg, Durchmesser 100 mm, Naben Länge 40 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Doppelkugellager, Felge aus Aluminium, Felge mit Fadenschutz

Artikelnummer: 243569



Einbaurad

- Traglast 250 kg
- Durchmesser 100 mm
- Naben Länge 40 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Doppelkugellager
- Felge aus Aluminium
- Felge mit Fadenschutz

Technische Details

Fördertechnik	Räder	Material Felge	Aluminium
Rollentyp	Transportgeräterollen	Radlager	Doppelkugellager
Bauform	Rad	Feststeller	ohne
Traglast	250 kg	Fadenschutz	ja
Bereifung	Polyurethan	Länge Nabe	40 mm
Durchmesser Rad	100 mm	Gewicht	0,31 kg

