

**C+P**

## Doppelstöckiger Spind

Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 2120 x 1200 x 500 mm, 3 x 2 Abteile, Abteil Breite 400 mm, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Fußgestell, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau

Artikelnummer: 269655

Classic+



### Doppelstöckiger Spind

- Höhe x Breite x Tiefe 2120 x 1200 x 500 mm
- 3 x 2 Abteile
- Abteil Breite 400 mm
- Türanschlag rechts
- Türöffnungswinkel 110 °
- Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange und 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel







Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen












- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- Unterbau Fußgestell
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

|                                  |                          |                     |   |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| Möbeltyp                         | Schrank                  | Oberfläche Front    | einbrennlackiert                            |
| Schranktyp                       | Spind                    | Farbe Unterbau      | schwarzgrau // RAL7021                      |
| Abteile                          | 3 Stück                  | Schrank Ausstattung | Kleiderstange, Haken                        |
| Doppelstöckig                    | ja                       | Kleiderstange       | ja  |
| Höhe                             | 2120 mm                  | Kleiderhaken Anzahl | 4 Stück                                     |
| Breite                           | 1200 mm                  | Sitzbanktyp         | ohne  |
| Tiefe                            | 500 mm                   | Türtyp              | Flügeltür mit Belüftung                     |
| Abteillbreite                    | 400 mm                   | Tür Ausführung      | einschlagend, innenliegende Drehbolzen      |
| Fächer                           | 6 Stück                  | Türanschlag         | rechts                                      |
| Unterbau                         | Fußgestell               | Türöffnungswinkel   | 110 °                                       |
| Höhe Unterbau                    | 420 mm                   | Schließsystem       | Zylinderschloss                             |
| abschließbar                     | ja                       | Belüftung           | Korpus und Front                            |
| Material                         | Stahl                    | Aufstellung/Montage | Wand  |
| Material Verarbeitung            | verschweißt              | Anlieferung         | fertig montiert                             |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | Faltung, Streben         | Garantie            | 10 Jahre                                    |
| Farbe Korpus                     | lichtgrau // RAL7035     | Norm                | Stufe B nach DIN 4547-2   Aufbruchgeschützt |
| Farbe Front                      | anthrazitgrau // RAL7016 | Türdämpfung         | ja  |
| Oberfläche Korpus                | einbrennlackiert         | Gewicht             | 70,6 kg                                     |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 257483 |  | Schuhablageboden, Für Garderobenschrank, Höhe x Breite x Tiefe 8 x 398 x 465 mm, Aus Kunststoff in schwarz  |
| 271444 |  | Visitenkartenhalter, Höhe x Breite 26 x 76 mm, Rückseite selbstklebend, aus Kunststoff in schwarz   |
| 271467 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau     |
| 271468 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau |
| 271469 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß  |
| 271474 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau     |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 272038 |    | Flügel Tür mit Lochbild, Für doppelstöckigen Garderobenschrank, Aus Stahl  |
| 272040 |    | Flügel Tür, Für doppelstöckigen Garderobenschrank, Aus Stahl   |
| 272049 |    | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung |
| 272050 |    | Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl   |
| 272051 |    | Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas                       |
| 272052 |    | Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz                                   |
| 272054 |   | Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff                                    |
| 272063 |  | Safe-O-Mat, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, für 1- oder 2-Euro-Münzen   |
| 272064 |  | Tür-Kratz-Schutz, Für Zylinderschloss, Aus Kunststoff  |
| 272065 |  | Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl             |
| 272067 |  | Nummernschild, Für Zylinderschloss, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 79 x 45 mm, Aus Kunststoff                                |