

Körper-/Augendusche

MB 250/50

Mit Augendusche mit Becken und Abdeckung, Durchlaufmenge 80 l/min, Anschluss 1 1/4" innen, aus Stahl/Kunststoff in weiß/grün, verzinkt, mit Isolierung zum Temperatenausgleich bis -30°C, Zum Aufstellen auf dem Boden



Artikelnummer: 271916

Körper-/Augendusche





- Geeignet für den Einsatz in gefährlicher Umgebung
- Zur Aufstellung im Außenbereich
- Explosionsgeschützt nach Ex II 2G und 2D
- Mit Augendusche mit Becken und Abdeckung
- Beheizbar mittels Begleitheizkabel
- gemäß EN 15154-1,-2,-5
- Duschkopf Ausführung: 1 gerader Duschkopf
- Durchlaufmenge 80 l/min
- Anschluss 1 1/4" innen
- aus Stahl/Kunststoff in weiß/grün, verzinkt
- Becken aus ABS
- mit Isolierung zum Temperatenausgleich bis -30°C
- Zum Aufstellen auf dem Boden

Technische Details

Sicherheitsausstattung	Erste-Hilfe	Durchlauf	80 l/min
Erste-Hilfe-Ausstattung	Körper-/Augendusche	Anschlussgewinde	1 1/4" innen
geeignet für	Gefahrumgebung	Material Gestell	Stahl/Kunststoff

(Branche/Bereich)			
Einsatzort	Außenbereich	Material Becken	ABS
Norm	EN 15154-1,-2,-5	Oberfläche	verzinkt
Dusche Ausführung	Augendusche mit Becken und Abdeckung	Farbe	weiß/grün
Isolierung	zum Temperatenausgleich	beheizbar	ja
Temperaturbeständigkeit	bis -30°C	Spannungsversorgung	230 V
Aufstellung/Montage	Boden	Zertifizierung	DVGW
Explosionssgeschützt	nach Ex II 2G und 2D	Gewicht	30 kg
Duschkopf Ausführung	1 gerader Duschkopf		

Zubehör

271782		Prüfwagen für Körper-/Augendusche, Auffangvolumen 30 l, Höhe x Breite 2100 x 440 mm, Aus Kunststoff in rot/schwarz, Unterbau 4 Rollen
271887		Fußpedal für Körper-/Augendusche, Höhe x Breite 40 x 250 mm, Aus Edelstahl
271987		Wasserzulauf für Körper-/Augendusche, Höhe x Breite 1000 x 100 mm, Aus Stahl/Kunststoff in weiß
271988		Wasserzulauf für Körper-/Augendusche, Höhe x Breite 1000 x 100 mm, Aus Stahl/Kunststoff in weiß