

## ADB Gefahrstoffschränk

Geeignet für wassergefährdende, reizende und giftige Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 500 mm, 2 Ebene(n) mit wasserdicht verschweißtem Wannenboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 272353



### Gefahrstoffschränk

- Zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende, reizende und giftige Stoffe
- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür
- Sicher verschließbar mit Zylinderschloss, Türen gemeinsam verschließbar
- 2 Ebene(n) mit wasserdicht verschweißtem Wannenboden
- Traglast je Ebene 40 kg
- Im Raster von 28 mm verstellbar
- Auffangvolumen Wannenboden 20 l
- Be- und Entlüftung durch Lochbild an Türen und Rückwand



- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Bodenwanne	nein
Möbeltyp	Schrank	Beständigkeit	Gift, Gefahrstoffe, Spritzmittel, Chemikalien, Pflanzenschutzmittel
Schranktyp	Gefahrstoffschrank	Belüftung	ja
Lagerort	unter Dach	Material	Stahl
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende, reizende und giftige Stoffe	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Höhe	1000 mm	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Breite	1000 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe	500 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung	Böden	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Schließfunktion	Türen gemeinsam verschließbar
Auffangvolumen Wannenboden	20 l	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Traglast Fachboden	40 kg	Gewicht	55 kg
Höhenverstellraster Ebene	28 mm		

## Zubehör

272354		Wannenboden für Gefahrstoffschrank, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 925 x 410 mm, Aus Stahl verzinkt
272355		Lochboden für Gefahrstoffschrank, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 845 x 485 mm, Aus Stahl verzinkt
272356		Wannenboden für Gefahrstoffschrank, Auffangvolumen 21 l, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 845 x 490 mm, Aus Stahl verzinkt
272357		Wannenboden für Gefahrstoffschrank, Auffangvolumen 33 l, Höhe x Breite x Tiefe 81 x 845 x 490 mm, Aus Stahl verzinkt

## Dazu passt auch ...

142438		Augenspülflasche, 1 x 500 ml Kochsalzlösung
236263		Sicherheitskanne, Inhalt 1 l, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 100 x 150 mm, verschließbar mit Schraubkappe
244352		Erste-Hilfe-Station, Zur Wandmontage, Set bestehend aus: Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender, Augenspülstation, Verbandbuch und Erste-Hilfe-Anleitung, Füllung: nach Önorm Z 1020 Typ 1, Höhe x Breite x Tiefe 800 x 600 x 150 mm
244357		Verbandkoffer, Füllung: nach DIN 13157:2021-11, Koffer aus Kunststoff in grün, Mit Wandhalterung
525730		Gefahrensymbol, Symbol/Text: gesundheitsgefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
526775		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl/Messing, Zur Deckenmontage
552845		Erste-Hilfe-Schild, Erste-Hilfe, Aufkleber, aus Folie, Oberfläche langnachleuchtend, Höhe x Breite 150 x 150 mm