

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Hervorragendes Feingefühl
- Atmungsaktive PU-Beschichtung
- Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
- Hoher Tragekomfort
- Mechanische und elektrotechnische Gewerbe
- Automobilindustrie
- Wartung
- Baugewerbe
- Glashandhabung

SPEZIFIKATION

Code:	TG562
Name:	DYNAMIC
EN388:	4543
Größen:	06 - 11
Länge:	21 - 25 cm
Futter:	grün, nahtlos, aus Glasfaser/HPPE-Mischung
Beschichtung:	Polyurethan
Gewebe:	13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken



Ein Handschuh mit hohem Tragekomfort sowie höchster Abriebfestigkeit und Schnittschutzstufe für Präzisionsarbeit unter trockenen Bedingungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

100% DER TRAFFIGLOVE-KUNDEN BEWERTETEN UNSERE KUNDENBETREUUNG MIT 8/10 ODER HÖHER



EN388

4 5 4 3

Leistung		Abriebsfestigkeit	Schnittfestigkeit	Weiterreißfestigkeit (N)	Stichfestigkeit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a