

Renia – Köln

Klebstoffe

RENIA - Schnellkleber-Verdünner Technisches Datenblatt 530-0120

ROHSTOFFBASIS

Lösemittelgemisch, ohne Toluol

ANWENDUNG:

Zum Verdünnen aller Renia-Schnellkleber. Ebenfalls zum Reinigen von Auftragsgeräten, Pinseln etc. geeignet. Bei maschinellm Auftrag von Schnellklebern kann die Viskosität mit Schnellkleber-Verdünner optimal reguliert werden. Nach gründlichem Einrühren ist eine Phasentrennung nicht zu befürchten.

TOPFZEIT:

Keine Veränderung bei verdünnten Klebstoffen

ABLÜFZEIT:

Keine Veränderung bei verdünnten Klebstoffen

PREßDRUCK:

nicht anwendbar.

PRODUKTVERHALTEN:

Stark durchdringendes Lösemittel mit gutem Mischverhalten

LAGERSTABILITÄT:

unbegrenzt bei 20 °C

VERDÜNNEN:

Nicht anwendbar

REINIGUNG

Nicht anwendbar

KENNZEICHNUNG

Flammpunkt : unter 21 °C, leicht entzündlich, gesundheitsschädlich, umweltgefährlich
Nach GGVSE : Klasse 3 Packungsgruppe : II
Bezeichnung : entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. (Ethylacetat)
Sonderregelung : 640D
Nach IMDG : 3.2, Nach UN : 1993
MFAG-Tafeln : 311, 330 Nach EmS : F-E, S-D

PACKUNGEN

Artikel	Packung	Netto-Inhalt	Packungseinheit
530481	1 ltr Kanne	1 ltr	18 Kannen
530405	5 ltr Kanne	5 ltr	6 Kannen
530411	12 ltr Kanne	12 ltr	2 Kannen