



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Hohlraumdübel
Kurzbezeichnung des Geräts	TPP
Geliefertes Zubehör	Ohne Schraube Ohne Haken
Geräteanwendung	Plattenmaterial
Farbton	Grau Metall
Menge pro Satz	Satz à 1.000

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Decke Wandmontage
Bohrungsdurchmesser	13 mm
Material	Kippschalter: Zink Manschette: Zink Feder: Stahl elektroplattiert
Praktische Belastungsfähigkeit	0,5 N Scherung 13-mm-Platine 0,17 N Auszugslast 13-mm-Platine 0,8 N Scherung 2 x 13 mm Platine 0,34 N Auszugslast 2 x 13 mm Platine
Dicke	0...47 Mm Befestigung 13-mm-Platine 0...34 mm Befestigung 2 x 13 mm Platine
Produktgewicht	0,0056 kg


Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...80 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Gewicht	11 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------