



Hauptmerkmale

Baureihe	OsiSense XC
Name der Reihe	Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts	ZC2J
Produktkompatibilität	XC2J
Zugehöriger Kopf	ZC2JE07 ZC2JE06 ZC2JE05 ZC2JE02 ZC2JE01 ZC2JE04 ZC2JE03
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Rollenhebel Federrückstellung thermoplastisch (Längenverstellbar)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Ohne

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C für Standardumgebung -40...70 °C für niedrige Temperatur
Umgebungstemperatur zur Lagerung	-40...70 °C Standardumgebung -40...70 °C niedrige Temperatur
Umgebungseigenschaften	Niedrige Temperatur Korrosiv

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	3,0 cm
VPE 1 Länge	10,0 cm
VPE 1 Gewicht	49,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
RECh-Verordnung	RECh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
