

# Datenblatt

---

## Metall-Leertrommel 10408

Sicherheits-Kabeltrommel aus feuerverzinktem Stahlblech, stoßdämpfendes stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff  
4 Schutzkontaktsteckdosen **mit Klappdeckel** und Thermoschutzschalter.



- Ohne Leitung
- max. 50m H05xx 3G1,5 Leitung

**Für die Verwendung im Innenbereich.**

(Abbildung ähnlich)



IP20



### Technische Daten:

230 V~ / 16 A	Ø285mm
Aufgerollt:	1000 W
Abgerollt:	3500 W
Thermoschutz:	1polig - 56°C
Temperaturbereich:	-15 bis +40°C
Gewicht:	ca. 2,1 kg
L / B / H:	290 / 195 / 380 mm
EAN:	4011160104084

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1