

**LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 CU BR (207 107)**





Abbildung unverbindlich



Typ	LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 CU BR
Art.-Nr.	207 107
Leitungshalter Modell	DEHNgrip
Bauhöhe Leitungshalter	20 mm
Bohrung Leitungshalter	Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter	Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Leitungsführung	lose
Schraube	† 5 x 50 mm
Kunststoffdübel	Ø8 x 40 mm
Abdeckscheibe	ja
Normenbezug	DIN EN 62561-4
Gewicht	30 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364235649
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.