

Portable Generatoren Benzin



KGE 12E3

Art. Nr. 68088

Max. Leistung	10,5 kVA
Dauerleistung	9,5 kVA
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V/400V
Nennstrom	13,7 A
Phasen	3
Steckdosen	230V/400V
Benzinmotor	688 ccm
Motortyp	2-Zyl. 4-Takt, vertikale Bauart, luftgekühlter OHV-Benzinmotor
Dauerleistung	12,0 kW
Dauerdrehzahl	3000/min
Tankinhalt	25 l
Laufzeit	ca. 4 Std.
Kraftstoff	bleifreies Normalbenzin
Maße LxBxH	910x600x620mm
Gewicht	161 kg
Schalldruck	77 dB(A)
Starter	Elektrostart



Produktinformation:

Geräuscharm:

Ein hochwirksames Verbrennungssystem sorgt für gute Abgaswerte, außerdem dämpft ein großer Schalldämpfer mit doppelwandiger Struktur und Auskleidung Auspufflärm und Motorgeräusche.

Ölmangel-Alarm-System:

Bevor der Ölstand unter den Mindeststand fällt, wird der Generator automatisch gestoppt. Die Maschine kann erst neu gestartet werden, wenn Öl nachgefüllt wird.

Der neue AVR (automatic voltage regulator):

Die automatische Spannungsregelung glättet nicht nur die Ausgangsspannung, sondern sorgt auch für einen sicheren Schutz gegen Überlastung und verhindert so Schäden am Gerät.