

Rundleiteranschlussklemme CU 3 Stück Zubehör für: 3VA4/5 125



| Ausführung | |
|--|---|
| Produkt-Markename | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Zubehör |
| Ausführung des Produkts | Rundleiteranschlussklemme |
| Zubehör | Rundleiteranschlussklemme |
| Allgemeine technische Daten | |
| Bezeichnung / der Anschlussklemme | TC1.1 |
| Anschlüsse gemäß IEC | |
| Abisolierlänge | 12,2 mm |
| Anschlüsse gemäß UL | |
| zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B | 90 °C |
| Abisolierlänge | 0.48 in |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | |
| <ul style="list-style-type: none"> für Kupfer-Kabel / eindrätig / minimal für Kupfer-Kabel / eindrätig / maximal für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / minimal für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / maximal für Kupfer-Kabel / feindrätig / minimal für Kupfer-Kabel / feindrätig / maximal | 14 AWG 10 AWG 14 AWG 2/0 AWG 14 AWG 2/0 AWG |
| Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln | |
| <ul style="list-style-type: none"> eindrätig mehdrätig feindrätig | 14 AWG: 25 lb-in 12 AWG: 35 lb-in 10 AWG : 55 lb-in 14 AWG: 25 lb-in 12 AWG: 35 lb-in 10 AWG - 2/0: 55 lb-in 14 AWG: 25 lb-in 12 AWG: 35 lb-in 10 AWG - 2/0: 55 lb-in |

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9133-0JD11>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9133-0JD11>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9133-0JD11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

4/6/2021 

