

## BS-ROLLEN

### Rad

Traglast 80 kg, Mit TPE-Bereifung,  
Durchmesser x Breite 100 x 30 mm,  
Nabe mit Kugellager, Felge aus  
Kunststoff, Felge mit Fadenschutz

VE 2 Stück

Artikelnummer: 526455



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

### Rad

Rad

- Traglast 80 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Durchmesser x Breite 100 x 30 mm
- Naben Länge x Ø 36,5 x 8 mm
- Nabe mit Kugellager
- Felge aus Kunststoff
- Felge mit Fadenschutz

## Technische Details

Fördertechnik	Räder	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Apparaterolle	Fadenschutz	ja
Bauform	Rad	Nabenlänge	36,5 mm
Traglast	80 kg	Nabenbohrung	8 mm
Bereifung	TPE	Radbreite	30 mm
Rad-Ø	100 mm	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Material Felge	Kunststoff	Gewicht	0,43 kg
Radlager	Kugellager		

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen