

MNX PC 100/75 HT



Beispiel

Bestellzeichen: PC 100/75 HT
Artikelnummer: 6011902
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074024428
E-Nummer:
Finland: 3422253
Dänemark: 8212022580
Italien: 7352027
Schweden: 2535613
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	130	80	75	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	5.1	3.1	3.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	Rauchgrau			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
	Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz			
Dichtungsmaterial:	TPE			
Temperatur Bereich:				Zertifikate:
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL)
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Det Norske Veritas
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			Fimko
Zubehör:				Europe EN 62208: 2003
MIV 100	Montageplatte			UL Canada
MIN 5	Tragschiene TS 15			Gost R
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIV 5	Tragschiene TS 35			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
FP A 100/130	Frontplatte			
HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

