

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 8322 Etagenwagen mit Kästen



Transportgeräte



Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Tragkraft Etage (kg)	120
Ladeflächenlänge (mm)	965
Ladeflächenbreite (mm)	655
Gesamtlänge (mm)	1169
Gesamtbreite (mm)	709
Gesamthöhe (mm)	1800
Etagenhöhen (mm)	269, 669, 1069, 1469
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	82
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976083223